

# Omni Fixierpflaster

Für jede Indikation das richtige Pflaster

## Charakteristik

Hypoallergene Fixierpflaster aus verschiedenen Trägermaterialien; luft- und wasserdampfdurchlässig, sicher haftend, leicht reißbar, problemlos und ohne Rückstände zu entfernen, strahlenindifferent, temperatur- und alterungsbeständig.

## Anwendung

Für Verbandfixierungen aller Art, zur Befestigung von Sonden, Kanülen, Kathetern oder Messinstrumenten bei Patienten mit empfindlicher Haut. Bei der Applikation auf trockene und saubere Haut achten.

## Omniplast®

Aus hautfarbenem textilem Gewebe mit synthetischem Kautschuk-Kleber als Streifenantrag; besonders zugfest und strapazierfähig, wasserabstoßend imprägniert, mit Zickzack-Rand.

## Omnisilk®

Aus weißer Kunstseide mit synthetischem Kautschuk-Kleber als Streifenantrag; wasserabstoßend imprägniert, sehr luftdurchlässig, mit Zickzack-Rand.

## Omnipor®

Aus weißem Vliesstoff mit synthetischem Kautschuk-Kleber als Streifenantrag; wasserabstoßend imprägniert, durch die extrem hohe Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit keine Mazeration der Haut; insbesondere für Dauerverbände und bei Patienten mit hypersensibler Haut geeignet.

## Omnifilm®

Aus poröser, transparenter Folie mit Polyacrylat-Kleber; schmutzabweisend; in Längs- und Querrichtung leicht reißbar; insbesondere geeignet zur transparenten Befestigung von Kanülen oder Schläuchen, um eine Kontrolle des Flüssigkeitsstandes zu ermöglichen.



Für eine besonders schonende Fixierung wird das extrem luft- und wasserdampfdurchlässige Omnipor eingesetzt.

	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
<b>Omniplast®</b> auf Kunststoffspulen, 5 m lang, mit Sprengring				
1 ¼ cm	1 Spule	900 530	2091366	360
2 ½ cm	1 Spule	900 531	2091372	240
5 cm	1 Spule	900 532	2091389	120
<b>Omniplast®</b> auf Kunststoffspulen, 9,2 m lang				
1 ¼ cm	5 Spulen	900 570	3756388	36
2 ½ cm	5 Spulen	900 571	3756394	24
5 cm	2 Spulen	900 572	3756402	36
<b>Omnisilk®</b> auf Kunststoffspulen, 5 m lang, mit Sprengring				
1 ¼ cm	1 Spule	900 500	2091254	360
2 ½ cm	1 Spule	900 501	2091260	240
5 cm	1 Spule	900 502	2091277	120
<b>Omnisilk®</b> auf Kunststoffspulen, 9,2 m lang				
1 ¼ cm	5 Spulen	900 575	3756419	36
2 ½ cm	5 Spulen	900 576	3756425	24
5 cm	2 Spulen	900 577	3756431	36
<b>Omnipor®</b> auf Kunststoffspulen, 5 m lang, mit Sprengring				
1 ¼ cm	1 Spule	900 550	7687112	360
2 ½ cm	1 Spule	900 551	7687129	240
5 cm	1 Spule	900 552	7579954	120
<b>Omnipor®</b> auf Kunststoffspulen, 9,2 m lang				
1 ¼ cm	5 Spulen	900 580	7687135	36
2 ½ cm	5 Spulen	900 581	7687141	20
5 cm	2 Spulen	900 582	7687158	40
<b>Omnifilm®</b> auf Kunststoffspulen, 5 m lang, mit Sprengring				
1 ¼ cm	1 Spule	900 520	7687164	360
2 ½ cm	1 Spule	900 521	7579960	240
5 cm	1 Spule	900 522	7579977	120
<b>Omnifilm®</b> auf Kunststoffspulen, 9,2 m lang				
1 ¼ cm	5 Spulen	900 585	7687170	36
2 ½ cm	5 Spulen	900 586	7687187	20
5 cm	2 Spulen	900 587	7687193	40

